

CHECK BR

Scaun Frizerie



TAPITERIE



Piele PVC ignifugă



Martindale 100.000 cicluri

STRUCTURA



Structura din aluminiu turnat vopsit negru mat

BAZA



Baza rotunda si rama de pompa din fibra de sticla vopsita în negru mat

Inel de protecție metalic vopsit în negru mat și fixat pe baza

AMBALARE



Ambalare unitară din carton cu panou alveolat

SPUMA



Structura interioara a scaunului si spatarul din lemn este acoperita cu spumă de înaltă densitate, ignifugă

POMPA



Pompă hidraulică blocabilă cu frână reglabilă(300 kg)

DETALII



Suport pentru picioare reversibil și basculant din aluminiu



Tetiera detasabila si reglabila



Suport pentru tetieră



66 Kg




0,49m³






84 x 71 x 83 cm

CHECK BR

Scaun Frizerie




Dimensiunile scaunului
Instrucțiuni de asamblare
Întreținere




CHECK BR

Instructiuni Montaj



M10x20mm= 4 pc



M8x20mm= 2 pc



M8x20mm= 2 pc




M8x20mm= 2 pc




6 mm= 1 pcs



1



2



INTRETINERE



Îndepărtarea părului cu o perie cu peri moi



Ștergeți scaunul cu o cârpă moale cu detergent pentru piele sau ștergeți cu o cârpă curată

Sarcinile de intretinere trebuie efectuate in mod regulat prin revizuirea starii produsului. Trebuie veridicat ca toate imbinarile sa fie fie corespunzatoare, nedeteriorate si sa functioneze corespunzator.